

NEW
スマートフォン、タブレット、パソコンとワイヤレスで接続可能

SRソフトビジョン
(無線版)
がリニューアル



SRソフトビジョンTM (数値版) (ワイヤレス)

※SRソフトビジョン、SRロゴ及びSmart Rubberは住友理工株式会社の商標または登録商標です。

品番 SVZB4545L SVRB0000N

SRソフトビジョン(数値版ワイヤレス)は、「SRソフトビジョン(数値版)」と「SR無線化ユニット」※のセット商品です。

※「SR無線化ユニット」のみ2025年9月販売終了予定



SR無線化ユニット

※表示端末(パソコン、タブレット等)は別途ご用意ください。



有線タイプはケーブルが邪魔になりがち




SR無線化ユニットを活用し
様々なシーンで
スマートに計測可能




無線化ユニットと
表示端末は
無線LANで接続

表示画面例 (推奨ブラウザ Google Chrome)



1画面表示



2画面表示

Point
1

専用アプリのインストール不要

ビューワーは、ブラウザ(Google Chrome)を利用、
より多くの端末で表示可能になりました



Point
2

データロガー機能の追加

SRソフトビジョン(数値版)とSR無線化ユニットのみでも
動画の撮影、保存ができます

※SRソフトビジョン(数値版)とSR無線化ユニットのみでの静止画の撮影はできません

計測データは
SR無線化ユニット内の
SDカードに
自動保存されます



計測データのパソコン移行

SDカードやUSBメモリを用いて
簡単にパソコンに
移行できます。



注意事項

- ①表示端末の対応機種は、弊社ホームページでご確認ください
- ②表示端末への計測データの自動保存はできません
Windows以外のOSをご利用の場合、計測データの表示にはSR無線化ユニットとの接続が必要です
- ③計測データの表示端末への移行は、SR無線化ユニット本体のSDカードまたはお持ちのUSBメモリをご利用ください
- ④計測データの分析・解析には、SRソフトビジョン(数値版)ビューワーソフト(Windowsでのみ利用可能)が必要です

SRソフトビジョン(数値版ワイヤレス)で取得したデータは、SRソフトビジョン(数値版)データと共通形式です。
計測はスマートフォンで手軽に、データ解析はパソコンでじっくりと、シーンに応じて使い分けできます。

SRソフトビジョンの仕様

SRソフトビジョン(数値版ワイヤレス)は、「SRソフトビジョン(数値版)」と「SR無線化ユニット」のセット商品です。

SRソフトビジョン(数値版)

外観写真	
品番	SVZB4545L
価格	メーカー希望小売価格:415,000円(税別)
サイズ(感圧エリア)	450×450mm(350×350mm)
質量	約260g (取付器具は含まない)
電源	USB給電5.0V±5%
消費電力	最大400mW
使用温度範囲	10～35℃
使用湿度範囲	30～80%(結露しないこと)
画面更新間隔	約0.2秒
計測ポイント	256箇所(16×16)
空間分解能	22mm角
測定範囲	20～200mmHg

- SRソフトビジョンは医療機器ではありませんが、ペースメーカー、人工呼吸器等の医療機器と併用する場合は、医療機器メーカーおよび医師の指示に従ってご使用ください。
- 安全にお使い頂くため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- SRソフトビジョンは、座っているまたは寝ている状態での身体にかかる圧力分布を測定するものです。それ以外の目的では使用しないでください。
- SRソフトビジョン(数値版)をお持ちの方は、SR無線化ユニット単体の追加購入によりSRソフトビジョン(数値版ワイヤレス)としてご利用頂けます。

SR無線化ユニット (2025年9月販売終了予定)

外観写真	
品番	SVRB0000N
価格	オープン価格
サイズ	93×178×26mm(突起物を含まない)
質量	約400g
電源	ニッケル水素系二次電池 付属ACアダプタ駆動
消費電力	DC12V:3W(最大36W) 二次電池での連続動作時間 5 時間
使用温度範囲	0～40℃
使用湿度範囲	30～80%(結露しないこと)
準拠規格	IEEE802.11 g/n(2.4GHz) IEEE802.11 n (5GHz)
使用周波数帯	2.4GHz 帯 / 5GHz 帯
無線LAN	チャンネル 1～13 チャンネル 見通し10m (ただし屋内自由空間、障害物なしの環境にて) ※通信距離を保証するものではありません。 ご利用環境や接続機器などにより異なります


■ACアダプタ仕様

入力	AC100V 50/60Hz 70VA
出力	DC12V 3.0A

パソコンで利用する場合 [SR無線化ユニットを利用せず、SRソフトビジョン(数値版)をUSBケーブルでパソコンに接続]

当社HPのソフトダウンロードページより、SRソフトビジョン(数値版)のソフトをダウンロードして頂き、お手持ちのパソコン(Windows)と商品のUSBケーブルを接続してご利用ください。

[表示画面例]



SRソフトビジョン(数値版)のご使用環境(推奨)

CPU	Intel CoreTM 2 Duo2.4GHz相当以上
Memory	2GB以上
OS	Windows 7 SP1 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Windows 11(24H2) ※日本語版のみ
Visual C++ 2008ランタイム	Visual C++ 2008 ランタイムが正常にインストールされ動作すること
.Net Framework	.Net Framework 2.0 または.Net Framework 4.0が正常にインストールされ動作すること
USB	正常に使用できるUSBポート(USB 2.0規格)
画面解像度	1024×768以上

※すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。

※関連資料等に記載されている会社名、システム名及び製品名は、各社の商標、または登録商標です。

お問い合わせ
ご相談は

フコク物産株式会社

〒143-8531 東京都大田区大森西2丁目32番7号

機能品営業部 Tel:03-3765-3228

<https://fukoku-jp.net/srsoftvision/>

製造元



住友理工株式会社

ライフイノベーション事業室 Tel:0568-77-2975

<https://www.sumitomoriko.co.jp/product/health/>

記載の内容につきましては予告なく変更される可能性があります

2025年7月